# Balggrijper DHEB-27-E-U-E-P

Artikelnummer: 1320837

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | 27 |
| Slag van de balg | 12 mm |
| Min. te grijpen diameter | 28 mm |
| Max. te grijpen diameter | 37 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Werking | Enkelwerkend<br>Gesloten |
| Grijperfunctie | Adaptief |
| Constructieve opbouw | Contractiemembraan<br>Gedwongen geleid bewegingsverloop |
| Geleiding | Basisgeleiding |
| Positiedetectie | Voor naderingssensor |
| Bedrijfsdruk | 4 bar...8 bar |
| Terugsteldruk | 1 bar |
| Max. werkfrequentie grijper | 4 Hz |
| Min. openingstijd bij 6 bar | 30 ms |
| Min. sluittijd bij 6 bar | 60 ms |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 5 °C...60 °C |
| gemiddelde vervangingsinterval voor de balg | 0.5 MioCyc |
| Richtwaarde nuttige last | 0.45 kg |
| Productgewicht | 100 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze:<br>met buitendraad<br>Met contramoer |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal balg | EPDM |
| Materiaal behuizing | Aluminium<br>Geanodiseerd |