Manometer MA-15-145-M5-PSI

Artikelnummer: 132341



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 psi...145 psi
Nominale grootte manometer	15
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer zonder meetwerk
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Factor wisselbelasting	0.66
Meetnauwkeurigheid klasse	5
Beschermingsklasse	IP53
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal scherm	PC
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	10 g
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof
Schaal	Enkelvoudige schaal psi (uitwendig)