# Magneetspoel MSFW-230-50/60-DS

Artikelnummer: 13266

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Schakelpositie-indicator | nee |
| Min. inschakeltijd | 10 ms |
| Inschakelduur | 100% |
| Vermogensfactor cos {phi} | 0.7 |
| Spoeleigenschappen | 230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA |
| Toegelaten frequentieschommelingen | +/- 5 % |
| Toegestane spanningsschommelingen | +/- 10 % |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring) | Conform EU-laagspanningsrichtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur |
| Certificaat instantie van afgifte | DNV-TAA000032X |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-C1-L |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C...40 °C |
| Max. aanhaalmoment contrastekker | 0.4 Nm |
| Productgewicht | 55 g |
| Elektrische aansluiting | Vorm A<br>conform DIN EN 175301-803 |
| Bevestigingstype | Met kartelmoer |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal magneetspoel | Duroplast<br>Koper<br>Staal |
| Materiaal wikkeling | Koper |