Cartridge QSPLLKG20-10

Artikelnummer: 132864

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	6 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	O-ring
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	L-vorm, lang
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	15 g
Bevestigingstype	Bevestigingsnaald
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 20 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 10 mm
Kleur demontagering	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast