Klemmodule EV-20/180-5

Artikelnummer: 13293



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	5 mm
Klemvlak	20x180
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper zijn van gebruik uitgesloten. Uitzondering vormen printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-20 °C...40 °C
Productgewicht	270 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal membraan	TPE-U(PU)