Kunststofslang PUN-H-2X0,4-NT

Artikelnummer: 133038

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	2 mm
Debietrelevante buigradius	8 mm
Binnen-Ø	1.2 mm
Min. buigradius	5 mm
Gebruiksinstructie	TPE-U op basis van ether
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Productgewicht volgens lengte	0.0024 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 2 mm
Kleur	Natuur
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)