Schot-doorvoersteekkoppeling NPQP-H-Q6-E-FD

Artikelnummer: 133101

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	3.7 mm
Bouwvorm	Schot
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	10.2 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PP
Materiaal moer	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast