# T-steekkoppeling NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10

Artikelnummer: 133118

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 6.4 mm |
| Bouwvorm | T-vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0.95 bar...10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...60 °C |
| Productgewicht | 28 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang buiten-Ø 12 mm |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buiten-Ø 10 mm |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PP |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast |