Y-steekkoppeling NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10

Artikelnummer: 133127

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	7.8 mm
Bouwvorm	Y-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	25 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 12 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 10 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PP
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast