L-steekschroefkoppeling NPQP-L-R38-Q12-FD

Artikelnummer: 133166

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	6.9 mm
Bouwvorm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	18 g
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW22
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 12 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PP
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast