Klemhuls EAMH-60-6.35-C18.1-P

Artikelnummer: 1354096

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	60
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	1.56 kgmm2
Productgewicht	43 g
Materiaal-informatie	RoHS conform