# Klemhuls EAMH-145-25-C34-P

Artikelnummer: 1354110

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | 145 |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 4000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 32.1 kgmm2 |
| Productgewicht | 217 g |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |