Meervoudige steekkoppeling KM-22-B

Artikelnummer: 13694

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4 mm
Verpakkingsgrootte	1
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aansluitingen	22
Pneumatische aansluiting	voor slang met buiten-Ø 3 mm voor slang met buiten-Ø 4 mm voor slang met buiten-Ø 6 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform