Vrijloop FLSR-25-R

Artikelnummer: 13730

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Draairichting	Rechtsdraaiend
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	4.95 Nm
Productgewicht	500 g
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal huls	Inzetstaal
Materiaal as	Inzetstaal