Vacuümzuiger VAS-15-1/8-SI-B

Artikelnummer: 1376604

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	1.2 mm
Nominale doorlaat	3 mm
Zuigerdiameter	15 mm
Zuigervolume	0.328 cm³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-40 °C...200 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	8.5 N
Productgewicht	4 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/8
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)