Ventiel met paddestoelknop K/O-3-PK-3

Artikelnummer: 13793



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet	80 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-zitting
Nominale doorlaat	2.5 mm
Besturingstype	direct
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bedieningskracht bij basispositie gesloten	24 N
Bedieningskracht bij basispositie open	17 N
Productgewicht	20 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof