Vacuümzuiger VAS-125-3/8-SI-B

Artikelnummer: 1415120





Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	6 mm
Nominale doorlaat	7 mm
Zuigerdiameter	125 mm
Zuigervolume	79.1 cm³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-40 °C...200 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	700 N
Productgewicht	214 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G3/8
Kleur	Transparant
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)