# Koppeling EAMD-28-22-14-10X12

Artikelnummer: 1453861

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Opnamediameter 1 | 14 mm |
| Opnamediameter 2 | 10 mm |
| Bouwgrootte | 28 |
| Nominale lengte | 22 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 8000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 3.5 kgmm2 |
| Overdraagbaar draaimoment | 9 Nm |
| Productgewicht | 43 g |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |