Motorflens EAMF-A-44C-60G/H-S1

Artikelnummer: 1460105



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	300 g
Interfacecode motor In	60G 60H
Interfacecode, koppelingsbehuizing	44C
Materiaal-informatie	RoHS conform