Koppeling EAMC-56-58-19-24

Artikelnummer: 1485674

Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Opnamediameter 2	24 mm
Bouwgrootte	56
Nominale lengte	58 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	128 kgmm2
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	277 g
Materiaal-informatie	RoHS conform