Totaalteller PZA-A-B

Artikelnummer: 14992

Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller voor het verloop met pneumatische aandrijving
Terugstelwijze	Handtoets of pneumatisch signaal
Indicator	6 tekens
Afvaldruk aandrijving	0,2 ± 0,1 bar
Afvaldruk normaalstand	0,15 ± 0,1 bar
Aanspreekdruk aandrijving	0,6 ± 0,2 bar
Aanspreekdruk normaalstand	0,6 ± 0,2 bar
Bedrijfsdruk	2 bar...8 bar
Minimale terugschakeldruk	2 bar
Minimale impulsduur aandrijving	10 ms
Minimale impulsduur normaalstand	180 ms
Minimale pauzeduur aandrijving	15 ms
Minimale pauzeduur normaalstand	50 ms
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	155 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal behuizing	ABS