Timer PZVT-30-SEC

Artikelnummer: 150238



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller voor het verloop met pneumatische aandrijving
Uitschakeldruk	0.1 bar
Bedrijfsdruk	2 bar...6 bar
Inschakeldruk	1.6 bar
Normaal nominaal debiet	50 l/min
Instelbare vertragingstijd	2 s...30 s
Instelnauwkeurigheid	± 0,6 s
Pauzeduur voor normaalstand	200 ms
Herhaalnauwkeurigheid tijdinstelling	± 0,3 s
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP54 beschermende kap en frontframe conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	45 g
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	ABS