Klemmodule EV-16-4

Artikelnummer: 150682



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	4 mm
Klemvlak	Ø 16
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend
Bedrijfsdruk	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...40 °C
Productgewicht	15 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal membraan	TPE-U(PU)