Smoorventiel GRLO-M5-B

Artikelnummer: 151181



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	95 l/min
Bedrijfsdruk	0 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominale doorlaat	2 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	169 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	1.5 Nm
Productgewicht	11 g
Materiaal inschroeftap	Messing Vernikkeld

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink