Plug met kabel KMEB-1-24-2.5-LED

Artikelnummer: 151688

Gegevensblad

Functie	Waarde
Signaaltoestandsindicatie	LED geel
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	125 g
Elektrische aansluiting 1	Contactdoos, conform EN 175301-803, vorm C
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aanwijzing voor de kabeluitgang	90°
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/aders	3
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabeldiameter	5.2 mm
Kabelmontage	3 x 0,5 mm²
Adereinden	Draadeindhuls
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PA66-GF30
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal steekcontacten	Koperlegering verzilverd