Lineaire aandrijving DGO-40- -PPV-A-B

Artikelnummer: 15226



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm...4000 mm
Zuiger-Ø	40 mm
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Meenemerprincipe	Krachtgesloten (magneet)
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	1.3 bar...7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Dempingslengte	23 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	754 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	754 N
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	8 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	3920 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal