Lineaire aandrijving DGO-1""- -PPV-A-B

Artikelnummer: 15230



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,04 in...157 in
Zuiger-Ø	1" "
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Geleiding	Glijgeleiding
Meenemerprincipe	Krachtgesloten (magneet)
Bedrijfsdruk	1.5 bar...7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Dempingslengte	19 mm
Pneumatische aansluiting	1/8 NPT