# Meervoudige stekker KSV6-12

Artikelnummer: 152507

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Nominale doorlaat | 6 mm |
| Bedrijfsdruk | -0.95 bar...10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Max. aansluitingen | 12 |
| Pneumatische aansluiting | PK-6 |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |