# Terugslagklep HA-1/4-QS-6

Artikelnummer: 153450

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Ventielfunctie | Terugslagfunctie |
| Pneumatische aansluiting 1 | R1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | QS-6 |
| Bevestigingstype | Inschroefbaar |
| Normaal nominaal debiet | 302 l/min |
| Bedrijfsdruk | -1 bar...10 bar |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Materiaal behuizing | Messing, vernikkeld |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. verschildruk openen | 0.1 bar |
| Min. verschildruk sluiten | 0.2 bar |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 23 g |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |