Kogelklepafsluiter HE-2-QS-10

Artikelnummer: 153469

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	QS-10
Pneumatische aansluiting 2	QS-10
Bedieningswijze	manueel
Bevestigingstype	Naar keuze: Directe bevestiging via doorgangsboring Leidinginbouw
Normaal nominaal debiet	752.4 l/min
Nominale doorlaat	4.7 mm
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Reversibel
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	41 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR