# Verschildrukregelventiel LRLL-1/8-QS-8

Artikelnummer: 153503



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Regelaarfunctie | Verschildruk constant<br>Met terugstroomgedrag |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | QS-8 |
| Bevestigingstype | Inschroefbaar |
| Nominaal debiet geopend | 115 l/min |
| Drukregelbereik | 2 bar...6 bar |
| Ingangsdruk 1 MPa | 0 MPa...0.9 MPa |
| Ingangsdruk 1 | 0 bar...9 bar |
| Ingangsdruk 1 psi | 0 psi...130.5 psi |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Materiaal behuizing | PBT-versterkt |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Bedieningszekering | Vergrendeling |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | direct gestuurd zuigerregelventiel<br>met continue druktoevoer |
| Nominaal debiet gesloten | 110 l/min |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 22 g |
| Materiaal inschroeftap | Messing, vernikkeld |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal schroefdraadafdichting | PTFE |