# L-steekschroefkoppeling QSRL-1/8-5/32-U

Artikelnummer: 153963

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Dichtingstype aan de inschroeftap | Coating |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwvorm | L-vorm |
| Verpakkingsgrootte | 1 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Max. aanhaalmoment | 8 Nm |
| Bevestigingstype | Buitenzeskant 1/2 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad 1/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang met buiten-Ø 5/32" " |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | 14 °F...140 °F |
| Kleur demontagering | Grijs |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal demontagering | POM |
| Materiaal slangafdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast |