Kogelklepafsluiter HE-3-QS-5/16-U

Artikelnummer: 153977



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	3/2 bistabiel
Selectie extra functie	Met luchtafvoerfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-5/16
Pneumatische aansluiting 2	QS-5/16
Bedieningswijze	manueel
Bevestigingstype	Naar keuze: Directe bevestiging via doorgangsboring Leidinginbouw
Normaal nominaal debiet	415.8 l/min
Nominale doorlaat	3.5 mm
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Niet reversibel
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	26 g
Pneumatische aansluiting 3	Niet gekanaliseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR