Sensorhouder DASI-Q11-40-A-SR

Artikelnummer: 1548054

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Bouwvorm	voor T-groef
voor zuiger-Ø	Ø40
Constructieve opbouw	Sensorrail
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	62 g
Bevestigingstype	geklemd in T-groef met doorgangsboring en schroef Met gleufmoeren
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schroeven	Staal Verzinkt