# Slangmof N-1/2-P-13-MS

Artikelnummer: 15636

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Nominale doorlaat | 11 mm |
| Dichtingstype aan de inschroeftap | Afdichtingsring |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwvorm | Rechte vorm |
| Verpakkingsgrootte | 1 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.95 bar...16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Max. aanhaalmoment | 18 Nm |
| Productgewicht | 45 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang met binnen-Ø 13 mm |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Messing |