# Handschuifventiel VBOH-32-G12

Artikelnummer: 1587988




## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Ventielfunctie | 3/2 bistabiel |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/2 |
| Bedieningswijze | manueel |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw<br>Inschroefbaar |
| Normaal nominaal debiet | 3420 l/min |
| Nominale doorlaat | 12.1 mm |
| Bedrijfsdruk | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Materiaal behuizing | Aluminium kneedlegering, geanodiseerd |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Rastermaat | 45 mm |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | Hulsschuif |
| Besturingstype | direct |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Bedieningskracht | 37 N |
| Productgewicht | 90 g |
| Materiaal inschroeftap | Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |