Vacuümfilter VAF-PK-4

Artikelnummer: 15889

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	3 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Filterfijnheid	50 µm
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...0 bar
Informatie over de bedrijfsdruk	Toepassing alleen in open vacuümsystemen
Debiet bij onderdruk = -0,75 bar	70 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Productgewicht	6 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Pneumatische aansluiting	PK-4 met wartelmoer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	Weefsel PA
Materiaal behuizing	PA
Uitwerpimpulsgeschiktheid	8 bar