Ronde cilinder EG-6-10-PK-3

Artikelnummer: 15892



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm
Zuiger-Ø	6 mm
Demping	eenzijdig Niet instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Varianten	Enkele zuigerstang
Bedrijfsdruk	3 bar...7 bar
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	11.8 N
Theoretische min. veerretourkracht	3.1 N
Theoretische max. veerretourkracht	5.2 N
Productgewicht	20 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Pneumatische aansluiting	PK-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	hooggelegeerd staal
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal cilinderbuis	Hooggelegeerd roestvast staal