Drukschakelaar PEV-1/4-A-SW27

Artikelnummer: 159259



Gegevensblad

Functie	Waarde
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Meetgrootheden	Relatieve druk
Meetprocedure	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Drukmeetbereik	1 bar...10 bar
Bedrijfsdruk	1 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Mediumtemperatuur	-20 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...100 °C
Functie schakelelement	Wisselcontact
Max. schakelfrequentie	3 Hz
Max. schakeluitgangsspanning AC	250 V
Max. schakeluitgangsspanning DC	250 V
Max. uitgangsstroom	4000 mA
Bereik voor bedrijfsspanning DC	12 V...250 V
Elektrische aansluiting	4-polig Stekkers
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Pneumatische aansluiting	G1/4
Productgewicht	138 g
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal membraan	NBR
Instelbereik drempelwaarden	1 bar...10 bar
Beschermingsklasse	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L