Steekschroefkoppeling QS-V0-1/2-10

Artikelnummer: 160509

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	9 mm
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (behuizing) UL94 V-0 (demontagering)
Dichtingstype aan de inschroeftap	Coating
Bouwvorm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	26 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	46 g
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW21
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/2
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 10 mm
Kleur demontagering	Zwart
Materiaal inschroeftap	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal demontagering	PBT
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast Messing