Insteekkoppeling QS-V0-6

Artikelnummer: 160546

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	4.3 mm
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (behuizing) UL94 V-0 (demontagering)
Bouwvorm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	7.8 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Kleur demontagering	Zwart
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal demontagering	PBT
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast Messing