Geluiddemper UC-1/8

Artikelnummer: 161419



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	1
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	1700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukniveau	59 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	2.6 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal demperinzetstuk	PE
Materiaal inschroeftap	PE
Materiaal-informatie	RoHS conform