Magneetventiel MN1H-2-1/4-MS-NPT

Artikelnummer: 161724





Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Membraanventiel
Bedieningswijze	Elektrisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	1/4 NPT
Nominale doorlaat	13 mm
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Handbediening	Met toebehoren vergrendelend Schakelend
Stroomrichting	Niet reversibel
Medium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Terugstelwijze	Pneumatische veer
Besturingstype	Voorgestuurd
Mediumdruk	0.5 bar...10 bar
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaalnummer schroef	1.4301
Productgewicht	450 g
Beschermingsklasse	IP65