Aftakkingsmodule FRM-H-3/4-D-MAXI

Artikelnummer: 162794





Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Bedrijfsdruk	0.25 bar...16 bar
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	13500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	666 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Pneumatische aansluiting 3	G3/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink