Inschakelventiel HE-1-D-MAXI

Artikelnummer: 162813

FESTO





Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Bedieningswijze	manueel
Afdichtingsprincipe	Zacht
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Handbediening	geen
Ventielfunctie	3/2 bistabiel
Bedrijfsdruk	0 bar...16 bar
C-waarde	25.9 l/sbar
b-waarde	0.37
Normaal nominaal debiet	6500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel
Productgewicht	796 g
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium