T-steekschroefkoppeling CRQST-1/2-16

Artikelnummer: 164209

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	9.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	T-vorm
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-15 °C...120 °C
Productgewicht	128 g
Aantal afvoerleidingen	2
Aantal toevoerleidingen	1
Bruikbare leidingen	PFAN
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW24
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/2
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 16 mm
Materiaal inschroeftap	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal demontagering	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal steunring	hooggelegeerd roestvast staal