Stoppercilinder STAF-80-30-P-A-R

Artikelnummer: 164886

Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	30 mm
Zuiger-Ø	80 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Trekkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang met rol
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Enkele zuigerstang
Borging tegen verdraaien/geleiding	afgevlakte zuigerstang
Bedrijfsdruk	1 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang	14600 N
Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen	4500 N
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal rol	Staal