Inschakelventiel HEL-3/8-D-MINI

Artikelnummer: 165078



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Bedieningswijze	Pneumatisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Handbediening	geen
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Niet reversibel
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Bedrijfsdruk	3 bar...16 bar
b-waarde	0.3
C-waarde	7.6 l/sbar
Normaal nominaal debiet	1600 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	126 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium