# Kogelkraan VZBA-1""-GGG-63-32L-F0405-V4V4T

Artikelnummer: 1692215



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Constructieve opbouw | 3-weg-kogelkraan<br>L-boring |
| Bedieningswijze | Mechanisch |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw |
| Aansluiting armatuur | Rp1 |
| Schakelpositie-indicator | Sleufrichting = debietrichting |
| Flensgatenpatroon | F04<br>F05 |
| Binnen-Ø | 20 mm |
| Nominale doorlaat DN | 25 |
| Ventielfunctie | 3/2 |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | Reversibel |
| Nominale druk armatuur PN | 63 |
| Bedieningsmoment | 22 Nm |
| Gebaseerd op norm | EN 10226-1<br>ISO 5211 |
| Medium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inerte gassen<br>Water - geen waterdamp<br>Neutrale vloeistoffen<br>Overige debietmedia op aanvraag |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...200 °C |
| Debiet Kv type L | 11.8 m³/h |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | Hooggelegeerd roestvast staal |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4408 |
| Materiaal afdichtingen | PTFE<br>PTFE-versterkt |
| Materiaal kogel | Hooggelegeerd roestvast staal |
| Materiaalnummer kogel | 1.4408 |
| Materiaal as | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaalnummer as | 1.4401 |
| Productgewicht | 1600 g |
| Explosiebescherming | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosiebelasting |