Kogelkraan VZBA-3/4""-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

Artikelnummer: 1692226



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	3-weg-kogelkraan T-boring
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Rp3/4
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F04 F05
Binnen-Ø	16 mm
Nominale doorlaat DN	20
Ventielfunctie	3/2
Handbediening	geen
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	63
Bedieningsmoment	18 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp Neutrale vloeistoffen Overige debietmedia op aanvraag
Mediumtemperatuur	-10 °C...200 °C
Debiet Kv type T hoek	4.8 m³/h
Debiet Kv type T recht	8.3 m³/h

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal afdichtingen	PTFE PTFE-versterkt
Materiaal kogel	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	1000 g
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting